

# 531 1000

## Freesmal HMB mps sluitkommen

### Freesmal bestaat uit:

- ⇒ 1 x Geleider lengte 2030 mm met
- ⇒ 2 x Freessjabloon kort en
- ⇒ 1 x Meervoudig freessjabloon lang samengesteld
- ⇒ 2 x aanslag t.b.v. snel verstellen bovenste sjabloon

### Specifieke kenmerken:

Freesmal t.b.v. infrezen van sluitkommen hmb meerp. sluitingen in kozijn met of zonder tochtstrip. Mal is toepasbaar voor alle deuren vanaf 2 m. tot 2,5 m. hoogte.

Een snelverstelling van bovenste sjabloon voor de korte en de lange uitvoering van de meerpuntsluiting. Gebruik sjabloonring en frees met een verschil van 5 mm. in diameter. (bijv. 17 en 12mm)

### Handleiding:

Freesmal is op de volgende manier te gebruiken.

-altijd krukhoogte aantekenen op het kozijn en het streepje op middensjabloon van de mal hierop te positioneren. Mal bevestigen d.m.v. kruiskopschroeven diameter 4 mm handvast aan te draaien door de gaten in de sjabloonblokken.

Frees nu de juiste dieptes. Middensjabloon kan verkleind worden door de schuif naar het midden van het sjabloon te verplaatsen tot tegen de vaste aanslag.

Enmalig moeten de sjabloonblokken op de juiste hoogte afgesteld worden op het dragerprofiel. Het gemakkelijkst is het om d.m.v. een balkop inbusleutel 4mm de sjabloonbevestigingsschroeven een kwartslag te lossen en het sjabloon op de juiste positie te fixeren.

Let op : Bouten altijd handvast aandraaien.

Begin altijd met het onderste blok op het uiteinde van het dragerprofiel te monteren plaats vervolgens het middensjabloon op de juiste positie. Let op: onder de schuif zit ook een inbusboutje om het middenblok te bevestigen. Dus eerst schuif verwijderen, dan middenblok op de juiste positie, schuif plaatsen en aanslag voor schuif zodanig plaatsen dat de schuif in open toestand achter de voorzijde van het middenblok zit. Het aanslagboutje kan nu tegen de schuif geplaatst worden en bepaald nu altijd het einde van de slag van de schuif. Verder zijn er 2 aanslagen gemonteerd tbv het bovenste blok om snel te kunnen wisselen tussen de korte en de lange meerpuntsluiting. Plaats eenmalig de aanslagen op de juiste positie en de mal is gebruiksgereed.

### Bestel informatie:

Freesmal bestelnr.	531 1000
Sjabloonblok 01(lang)	531 1001
Sjabloonblok 02	531 1002
Aanslag rond (set)	531 1003

