

566 2000

Universele Slotkastenmal t.b.v. Meerpuntsluitingen

Freesmal bestaat uit:

- ⇒ Universeel profiel lengte 2m met eindaanslag
- ⇒ 2x Kort slotkastsjabloon samengesteld t.b.v. bijzetsloten
- ⇒ Lang (midden) slotkastsjabloon samengesteld tbv hoofdslot

Specifieke kenmerken:

Mal te gebruiken voor infrezen van alle soorten meerpuntsluitingen in deuren. Sjablonen zijn op profiel in zijdelingse richting en in lengterichting te verschuiven.

Gleuf in mal is 30 mm breed dus ring 24 is de meest gebruikte ring voor deze mal. Een gekozen lange frees van 12 mm (voor sluitkommen van meerpuntsluiting) zal dan ook een gleuf van 18 mm maken. ($12 + 30 - 24 \text{ mm} = 18 \text{ mm}$) Echter ook andere ring en freescombinaties zijn mogelijk afhankelijk van de beschikbaarheid en de te maken gleufbreedte

De hoofdslotkast zal echter maximaal tot een diepte van ca. 60 mm ingefreesd kunnen worden. Met de slotkastenrees van 18 mm is het wel mogelijk om de gehele diepte te frezen. Deze frees heeft een schacht diam. van 12 mm

Overige benodigheden:

- Freesmachine met ring bijv. 24, tbv kruk-PC gat uitbreiding ring 17 frees 12
- Juiste diameter lange frees (bijv. 12 voor gleuf 18), of 18 mm frees
- Min. 2 universele lijmklemmen,
- Schroevendraaier torx T25

Handleiding:

Nadat de gleuf voor de meerpuntsluiting is gefreesd kan de mal op de deur gelegd worden met de sjablonen over de gleuf en de eindaanslag tegen de onderzijde van de deur. Klem nu de mal op de deur met normale lijmklemmen.

Verschuif nu de sjablonen op de rail en zet deze op de juiste afstanden. Stel de hartlijn van de sjablonen in. (kleinste maat bij volledig aanschuiven is 19 mm. Gelijk met profiel is dit 20 mm. Volledig uitgeschoven is dit ca 25 mm)

Stel nu de lengte van de te frezen kamers in door de plaatjes op de slotkastsjablonen te verschuiven en met een T25 sleutel weer vast te zetten.

Eventueel beschikbare afzuigset plaatsen over reeds geboorde kruk en PC gat m.b.v. lijmkleem. Sluit afzuigslang aan.

De kamers kunnen nu op de juiste diepte (of de maximaal haalbare diepte) gefreesd worden. Indien het kruk-PC gat sjabloon aan de mal bevestigd wordt kunnen hiermee de gaten op doornmaat 55 gefreesd worden. (met ring /rees 17/12 of 24/18)

Bestelinformatie:

Bestelnr.	566 2000 complete mal
	566 2030 Mal exclusief middensjabloon
	Middensjabloon zit ook in mal 566 0000
	566 0010 middensjabloon
	566 0020 kort sjabloon
	566 0030 eindaanslag
	510 0001 basisprofiel
Mal uit te breiden met	566 2050 Afzuigset tbv kruk-pc-gat
	566 2060 Kruk-Pc gatsjabloon PC 72
	566 2062 Kruk-Pc gatsjabloon PC 92

