

515 2000

Freesmal t.b.v. infrezen Argenta Neo M-6

Freesmal bestaat uit:

- ⇒ 1 x Geleider lengte 2030 mm en opzetstuk van 400 mm. met 3 x einddop
- ⇒ 3 x Samengesteld freessjabloon met eindaanslagen voor binnensjabloon (pos. 2)
- ⇒ 3 x zijaanslag (koker) (pos.3)
- ⇒ 1 x Kozijn/deuraanslag (pos.1)

Specifieke kenmerken:

LET OP: Sponningbreedte in ideale situatie 1 mm breder dan deurdikte, maar max. 3mm groter dan deurdikte (exclusief eventuele tochtstrip). Geen voorsponning gebruiken.

Freesmal t.b.v. infrezen van onzichtbare scharnieren Argenta in kozijn en deur met of zonder voorgesponning. Mal zonder nastellen te gebruiken voor linkse en rechtse deuren en kozijnen. Er wordt een vaste afstand tussen de deur en de bovenste deurpost gerealiseerd van 2mm. De afstand tussen deur en sponning is instelbaar via het scharnier.

Mal is toepasbaar in kozijnen en stompe deuren t/m 2600 mm hoogte.

Mal wordt tegen buitenzijde van het kozijn en ook de deur gepositioneerd.

Mal wordt d.m.v. schroeven op deur of in kozijn vastgezet of geklemd met lijmkleem.

Gebruik t.b.v. Argenta -ring/frees 27-22 of 17-12

Handleiding:

Let op: Bovenste sjabloon is andersom gemonteerd zoals op de foto te zien is.

(dit in verband met het hoger kunnen plaatsen van het bovenste scharnier)

Zet de sjablonen op de juiste afstanden (buiten sjabloon bereikbaar met lange inbussleutel. Binnensjabloon is doorgeboord in ingeschoven positie). Bouten altijd handvast aandraaien.

Zet alle sjablonen op de juiste afstand van elkaar en plaats de aanslagkokertjes met de gesloten zijde dwars tegen de onderzijde van de sjablonen. (in verband met stabiliteit).

De mal wordt met de aanslagkokers tegen de deurstijl of deur aangelegd en eventueel geklemd dmv smalle universele lijmklemmen of bijv. festool gereedschapsklemmen vanuit de binnenzijde van de aanslagkokers. Ook is het natuurlijk mogelijk om de mal dmv schroeven vast te zetten.

Bestelinformatie:

	Freesmal compleet bestelnr.	515 2000
2	Sjabloon samengesteld compl.	515 2001
1	Kozijn / deur aanslag compleet	514 1002
3	Aanslagkoker compleet	510 0021
	Basisprofiel L= 2000	510 0001
	Opzetstuk L= 400 compleet	510 0012
	Diverse andere hulpmiddelen op aanvraag	

FOTO 1