

547 1000

Freesmal t.b.v. infrezen sluitkommen mps BUVA Multifin

Freesmal bestaat uit:

- ⇒ 1x dragerprofiel lengte 2030 mm met einddoppen
- ⇒ 1x verlengstuk ca 20 cm tbv lange uitvoering
- ⇒ 2 x Freessjabloon kort en
- ⇒ 1 x Freessjabloon lang samengesteld
- ⇒ 2 x aanslag t.b.v. snel verstellen bovenste sjabloon

Specifieke kenmerken:

Freesmal t.b.v. infrezen van sluitkommen in kozijn met of zonder tochtstrip. Mal is toepasbaar voor alle deuren vanaf 2 m. tot 2,5 m. hoogte. Een snelverstelling van bovenste sjabloon voor de korte en de lange uitvoering van de meerpuntsluiting. Gebruik sjabloonring en frees met een verschil van 5 mm. in diameter. (bijv. 17 en 12mm) Tevens kan de sluitplaat in een opspanning uitgefreesd worden.

Handleiding:

Freesmal is op de volgende manier te gebruiken.

-altijd krukhoogte aantekenen op het kozijn en het streepje op middensjabloon van de mal hierop positioneren. Mal bevestigen d.m.v. kruiskopschroeven (diameter 4 mm) handvast aan te draaien door de gaten in de sjabloonblokken.

Frees nu de juiste dieptes. Middensjabloon kan verkleind worden door kartelschroef 1/4 slag los te draaien en het schuifblok naar het midden van het sjabloon te schuiven. Kartelschroef nu weer fixeren.

Enmalig moeten de sjabloonblokken op de juiste hoogte afgesteld worden op het dragerprofiel. Het gemakkelijkst is het om d.m.v. een bolkop inbussleutel 4mm de sjabloonbevestigingsschroeven een kwartslag te lossen en het sjabloon op de juiste positie te fixeren.

Begin altijd met het onderste blok op het uiteinde van het dragerprofiel te monteren plaats vervolgens het middensjabloon op de juiste positie. Verder zijn er 2 aanslagen gemonteerd tbv het bovenste blok om snel te kunnen wisselen tussen de korte en de lange meerpuntsluiting. Plaats eenmalig de aanslagen op de juiste positie en de mal is gebruiksgereed.

Indien nog een tochtstrip gemonteerd zal worden, de afstandsboutjes in de sjablons draaien.

Bestelinformatie:

Freesmal compleet bestelnr.	547 1000
Sjabloon 1 samengesteld	547 1001
Sjabloon 2	547 1002
Aanslag compleet (set)	510 0020

