



530 1000

Patentmal

Boormal bestaat uit:

- ⇒ boormal
- ⇒ 2 x pen 8mm en 1 x pen 17mm.
- ⇒ Geheel verpakt in kunststof faudraal

Specifieke kenmerken:

Boormal t.b.v. Rozetten, (hartafstand gaten 38) schilden en WC garnituren, voor de afstanden PC 55/72 en WC 63 en 72. Bevestiging van het beslag d.m.v. patentboutjes

Eveneens toepasbaar voor kortschild gatafstand 167

Handleiding:

Gebruik universele boor 5 mm

- Bevestig de 8 mm pen in het schroefdraadgat aan de achterzijde van de mal gemerkt met kruk.
- Bevestig afhankelijk van de uitvoering van het slot de pen van 8 mm aan de achterzijde van de mal in het bijbehorende schroefdraadgat voor WC 63 of 72. of de pen van 17 mm in het PC gat 55 of 72.
- Positioneer de mal met pennen in het gemonteerde slot door de voorgeboorde kruk- en sleutelgaten.
- Boor de benodigde montagegaten eerst aan de voorzijde van de deur.
- Positioneer de mal nu aan de achterzijde van de deur in het slot, en boor de benodigde montagegaten aan de achterzijde.

Bestelinformatie:

Patentmal 530 1000

