



545 0000

Freesmal tbv. sluitkommen Fuhr meerpuntsluiting

Freesmal bestaat uit:

- ⇒ 1 x Geleider lengte 2030 mm met 2 x einddop
- ⇒ 2 x Samengesteld meervoudig freessjabloon tbv korte kom
- ⇒ 1 x Samengesteld meervoudig freessjabloon tbv middenkom met Aanslag tbv begrenzing schuif (3 contouren:sluitplaat,kom 2 niveaus)
- ⇒ 2x aanslag tbv snel verstellen bovensjabloon ivm korte/lange mps

Specifieke kenmerken:

Freesmal t.b.v. infrezen van sluitkommen in kozijn met of zonder voorgemonteerde tochtstrip. Mal zonder nastellen te gebruiken voor linkse en rechtse deuren.

Mal is toepasbaar in alle soorten kozijnen voor stompe deuren en deuren Van 2 tot 2,5 m hoogte.

Mal wordt d.m.v. schroeven in het kozijn vastgezet.

Een snelverstelling van bovenste sjabloon voor de korte en de lange uitvoering van de meerpuntsluiting

Gebruik frees diameter 12mm en sjabloonring 17 mm

Handleiding:

Zet eenmalig de aanslagen en de sjablonen op de juiste afstanden. (schroeven handvast aandraaien).

Freesmal is op de volgende manier te gebruiken:

Altijd krukhoogte aantekenen op het kozijn en het streepje op het middenblok van de mal hierop positioneren.

Dan mal bevestigen d.m.v. kruiskopschroeven met diameter 4 mm handvast aan te draaien door de gaten in de sjabloonblokken. Verplaats alle schuiven buiten de sjablooncontouren.

Frees nu de juiste dieptes in de grote contouren van de sjablonen.

Verklein nu de contouren d.m.v. het tot de aanslagen positioneren van de schuiven. Frees nu de diepere niveau's.

Bestelinformatie:

Freesmal compleet bestelnr. 545 0000

