



548 0000

Freesmal tbv. sluitkommen Maco meerpuntsluiting

Freesmal bestaat uit:

- ⇒ 1 x dragerprofiel lengte 2030 mm met einddoppen
- ⇒ 2 x Freessjabloon kort
- ⇒ 1 x Freessjabloon lang samengesteld
- ⇒ 2 x aanslag t.b.v. snel verstellen bovenste sjabloon

Specifieke kenmerken:

Freesmal t.b.v. infrezen van Maco sluitkommen in kozijn met of zonder tochtstrip. Mal is toepasbaar voor alle deuren vanaf 2 m. tot 2,5 m. hoogte. Een snelverstelling van bovenste sjabloon voor de korte en de lange uitvoering van de meerpuntsluiting. Gebruik sjabloonring en frees met een verschil van 5 mm. in diameter. (bijv. 17 en 12mm) Tevens kan de sluitplaat in een opspanning uitgefreesd worden.

Handleiding:

Freesmal is op de volgende manier te gebruiken.

-altijd krukhoogte aantekenen op het kozijn en het streepje op middensjabloon van de mal hierop positioneren. Mal bevestigen d.m.v. kruiskopschroeven (diameter 4 mm) handvast aan te draaien door de gaten in de sjabloonblokken.

Frees nu de juiste dieptes. Middensjabloon kan verkleind worden door kruk 1/4 slag los te draaien en het schuifblok naar het midden van het sjabloon te schuiven. Kruk nu weer fixeren.

Eenmalig moeten de sjabloonblokken op de juiste hoogte afgesteld worden op het dragerprofiel. Het gemakkelijkst is het om d.m.v. een bolkop inbussleutel 4mm de sjabloonbevestigingsschroeven een kwartslag te lossen en het sjabloon op de juiste positie te fixeren.

Begin altijd met het onderste blok op het uiteinde van het dragerprofiel te monteren plaats vervolgens het middensjabloon op de juiste positie. Verder zijn er 2 aanslagen gemonteerd tbv het bovenste blok om snel te kunnen wisselen tussen de korte en de lange meerpuntsluiting.

Plaats eenmalig de aanslagen op de juiste positie en de mal is gebruiksgereed.

Indien nog een tochtstrip gemonteerd wordt moeten de afstandsboutjes in de sjablonen gedraaid worden.

Bestelinformatie:

Freesmal compleet bestelnr.	548 0000
Sjabl midden samengesteld	548 0001
Sjabloon kort	548 0002
Aanslagen (set)	510 0020

