



548 2000

Freesmal tbv. sluitkom Maco Automatic meerpuntsluiting (6 mm frees/ring verschil)

Freesmal bestaat uit:

- ⇒ 1 x dragerprofiel lengte 2030 mm met einddoppen
- ⇒ 2 x Freessjabloon kort samengesteld
- ⇒ 1 x Freessjabloon lang samengesteld
- ⇒ 2 x aanslag t.b.v. snel verstellen bovenste sjabloon

Specifieke kenmerken:

Freesmal t.b.v. infrezen van sluitkommen Maco in kozijn met of zonder tochtstrip. Mal is toepasbaar voor alle deuren vanaf 2 m. tot 2,5 m. hoogte. Een snelverstelling van bovenste sjabloon voor de korte en de lange uitvoering van de meerpuntsluiting. **Gebruik sjabloonring en frees met een verschil van 6 mm. in diameter. (bijv. 24 en 18mm)**

Tevens kan de sluitplaat in een opspanning uitgefreesd worden.

Vulringen t.b.v. dikkere deuren (schroeven op sjabloon)

Handleiding:

Freesmal is op de volgende manier te gebruiken:

Altijd krukhoogte aantekenen op het kozijn en het streepje op middensjabloon van de mal hierop positioneren.

Mal bevestigen d.m.v. kruiskopschroeven (diameter 4 mm) handvast aan te draaien door de gaten in de sjabloonblokken.

Frees nu de juiste dieptes.

Middensjabloon kan verkleind worden door spangreep 1/4 slag los te draaien en het schuifblok naar het midden van het sjabloon te schuiven. spangreep nu weer fixeren.

Enmalig moeten de sjabloonblokken op de juiste hoogte afgesteld worden op het dragerprofiel. Het gemakkelijkst is het om d.m.v. een bolkop inbussleutel 4mm de sjabloonbevestigingsschroeven een kwartslag te lossen en het sjabloon op de juiste positie te fixeren.

Begin altijd met het onderste blok op het uiteinde van het dragerprofiel te monteren plaats vervolgens het middensjabloon op de juiste positie.

Verder zijn er 2 aanslagen gemonteerd tbv het bovenste blok om snel te kunnen wisselen tussen de korte en de lange meerpuntsluiting.

Plaats eenmalig de aanslagen op de juiste positie en de mal is gebruiksklaar.

Bestelinformatie:

Freesmal compleet bestelnr.	548 2000
Sjabl midden samengesteld	548 2001
Sjabloon kort samengesteld	548 2002
Aanslagen (set)	510 0020

