



561 5000

Sluitplaat freesmal Mauer 338

Freesmal is te gebruiken voor:

- ⇒ Sluitplaat dag/ nachttuitvoering
- ⇒ Loopslot uitvoering
- ⇒ Kastslotuitvoering
- ⇒ **NIEUW**—voorbereid voor stofafzuiging d.m.v. plaatsing afzuigmond

Specifieke kenmerken:

Mal is geschikt voor de frees - ring combinatie 12-17

Mal heeft een dikte van 25 mm dus is geschikt voor de meeste typen kozijnen.

Er zijn 2 schroefjes aangebracht op de aanslagzijde ter compensatie van eventueel later te monteren tochtstrip.

Mal kan worden bevestigd in kozijn met behulp van 2 schroeven of met behulp van bijv. Festool klemmen.

Handleiding:

Plaats de mal op de juiste hoogte in het kozijn.

Door middel van een groef is aangegeven waar de krukhoogte is. Bevestig de mal met behulp van 2 4 mm schroeven handvast aangedraaid of 2 gereedschap klemmen.

Let op:

De juiste schuifpositie is altijd de begrenzing aan het einde van de slag of een tussenliggende positionering door middel van een snapper.

Kies nu de omtrek van de sluitplaat eventueel door het schuifblok te verschuiven tot de snapper in het gat valt en draai dan de handschroef vast

Frees nu de buitenomtrek van de sluitplaat.

Verschuif nu het schuifblok naar de uiterste bovenpositie. Het schootgat is nu zichtbaar. Frees nu benodigde schootgat (en) met een diepere freesinstelling. Na montage sluitplaat dagschootgat eventueel nasteken met beitel om deursluiting na te stellen.

Optionele Stofafzuiging: Plaats stofafzuigmond en stofstop aan boven- of onderkant freesmal.



Bestel informatie:

Freesmal sluitplaat Mauer 338	561 5000
afzuigmondstuk + 4 stofstoppen	510 0032 (optioneel)