



566 2000

Universele slotkastenfreemaal t.b.v. meerpuntsluitingen

Freesmal bestaat uit:

- ⇒ Universeel profiel lengte 2m met eindaanslag
- ⇒ 2x Kort slotkastsjabloon samengesteld t.b.v. bijzetsloten
- ⇒ Lang (midden) slotkastsjabloon samengesteld tbv hoofdslot

Specifieke kenmerken:

Mal te gebruiken voor infrezen van alle soorten slotkasten voor meerpuntsluitingen in deuren.

Sjablonen zijn in zijdelingse richting en in lengterichting te verschuiven. Gleuf in mal is 30 mm breed dus ring 30 is de meest gebruikte ring voor deze mal. Een gekozen frees van 16 mm maakt dan een gleuf van 16 mm. Met een 12 mm freesmachine met de juiste frees kan wel de gehele kast ingefreesd worden tot een diepte van ca. 100 mm.

De mal (profiel) is te klemmen met standaard lijmklemmen op de deur.

Benodigheden: Freesmachine met ring 30, tbv kruk-PC gat uitbreiding ring 17 frees 12 + Juiste diameter lange frees (16 voor gleuf 16 of 18) + Min. 2 universele lijmklemmen + Schroevendraaier torx T25

Handleiding:

Nadat de gleuf voor de meerpuntsluiting is gefreesd kan de mal op de deur gelegd worden met de sjablonen over de gleuf en de eindaanslag tegen de onderzijde van de deur. Klem nu de mal op de deur met normale lijmklemmen.

Verschuif nu de sjablonen op de rail en zet deze op de juiste afstanden. Stel de hartlijn van de sjablonen in. (kleinste maat bij volledig aanschuiven is 19 mm. Gelijk met profiel is dit 20 mm. Volledig uitgeschoven is dit ca 25 mm)

Stel nu de lengte van de te frezen kamers in door de plaatjes op de slotkastsjablonen te verschuiven en met een T25 sleutel weer vast te zetten.


Eventueel beschikbare afzuigset plaatsen over reeds geboorde kruk en Pc gat m.b.v. lijmkleem. Sluit afzuigslang aan.

De kamers kunnen nu op de juiste diepte (of de maximaal haalbare diepte) ingefreesd worden. Indien de hoofdkamer nog niet diep genoeg is kan deze dieper gemaakt worden met een slangenboor of 3D boor van de juiste diameter. Door overlappend dieper te boren tot de juiste diepte hoeven slechts met een beitel de hoekjes weg gestoken te worden.

Het kruk-PC gat sjabloon wordt aan de mal bevestigd en hiermee kunnen deze gaten op doornmaat 55 gefreesd worden.

Bestel informatie:

Bestelnr.	566 2000 complete mal
	566 2030 Mal exclusief middensjabloon (zit al bij 566 0000)
	566 0010 middensjabloon
	566 0020 kort sjabloon
	566 0030 eindaanslag
	510 0001 basisprofiel
Mal uit te breiden met	566 2050 Afzuigset tbv kruk-pc-gat
	566 2060 Kruk-Pc gatsjabloon PC 72
	566 2062 Kruk-Pc gatsjabloon PC 92



Optioneel: uitbreidingen

